

Garant**Dvostranski obročni ključ z ragljo, zakrivljen 15°, Zev ključa: 8X9mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614845 8X9
GTIN	4045197415875
Razred artikla	61B

Opis**Izvedba:**

Kovani v utopu, na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Izredno majhen povratni zasuk 5°.

Material:

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	8 mm
celotna dolžina L	128 mm
maksimalna višina obroča h ₂	7,4 mm
maksimalna višina obroča h ₁	7,4 mm
Zev ključa ₂	9 mm
maksimalni Ø obroča D2	21,5 mm
maksimalni Ø obroča D1	18,2 mm
Mere zeva ključa	metrični
Število zob	5
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ