

**Garant****Viličasti ključ/obročni ključ z ragljo dvosmerna 15° zakrivljena, Zev ključa: 24mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614820 24
GTIN	4045197553263
Razred artikla	61B

**Opis****Izvedba:**

Na obeh straneh z izredno lahko tekočo, čvrsto obročno ragljo, s preklopom za levi in desni hod. Na obeh straneh ključa sta po 2 različna zeva. Ekstremno majhen povratni zasuk 5°.

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, mat kromirani.

**Tehnični opis**

Višina zeva $h_1$	10,2 mm
Širina zeva $b$	50,8 mm
Dolžina ključa $L$	325 mm
Ø obroča $D$	47,1 mm
Zev ključa	24 mm
Višina obroča $h_2$	14,5 mm
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	15 stopinj
Število zob	72
Povratni zasuk	5 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo

Površina	mat kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ