



Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, Število ključev: 10ZOLL



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	615500 10ZOLL
GTIN	4018754081165
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile.

Obročna stran s profilom **AS-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 1/4×5/16; 3/8×7/16; 1/2×9/16; 9/16×5/8; 19/32×11/16; 5/8×3/4; 11/16×13/16; 3/4×7/8; 25/32×13/16; 7/8×15/16-colski

Tehnični opis

Število ključev	10
Mere zeva ključa	colska
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel

Površina	kromirane (površina se ne lušči)
Vrsta izdelka	Vijačni ključ