

**Garant****Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 8X9 mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615700 8X9
GTIN	4045197160584
Razred artikla	61A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

S priročnim profilnim ročajem. Z dolgo življenjsko dobo in za ekstremne obremenitve. Na obročni strani s profilom **AS-Drive**.

**Prednosti:**

Profil **AS-Drive**:

- **Ključ prime vijak na bokih.**
- **Vogali vijakov se ne poškodujejo.**
- **Daljša življenjska doba vijakov.**
- **Večja naležna površina med vijakom in orodjem.**
- **Zanesljiv prijem in višji prenos sile.**

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

**Napotek:**

**AS-Drive** – posebni profil. Izjemno natančen profil – razvit za zračni in vesoljski promet. Vsi dvostranski obročni ključi GARANT in STAHLWILLE, globoko zaviti, so opremljeni s tem profilom – prepoznate jih po znaku **AS-Drive**.

Dolžina ključa L: 180 mm

maksimalni Ø obroča D<sub>1</sub> maks: 14 mm

maksimalni Ø obroča D<sub>2</sub> maks: 15 mm

**Tehnični opis**

maksimalni Ø obroča D<sub>1</sub> maks

14 mm

maksimalni $\varnothing$ obroča D <sub>2</sub> maks	15 mm
Dolžina ključa L	180 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	9 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	8 mm
Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ