



## Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, Zev ključa: 20X22mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	615000 20X22
GTIN	4018754021017
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**.

#### Prednosti:

Profil **AS-Drive**:

- Ključ prime vijak na bokih.
- Vogali vijakov se ne poškodujejo.
- Daljša življenjska doba vijakov.
- Večja naležna površina med vijakom in orodjem.
- Zanesljiv prijem in višji prenos sile.

#### Standard:

**DIN 838 / ISO 3318**

#### Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

#### Napotek:

**POZOR!**

Za ta izdelek obstaja tudi alternativa znamke GARANT!

Priporočena številka izdelka: 615600

### Tehnični opis

Dolžina ključa L	300 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	34 mm
Zev ključa z <sub>2</sub>	22 mm

Zev ključa <sub>1</sub>	20 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	31 mm
Mere zeva ključa	metrični
Vrsta izdelka	Vijačni ključ