

**ELTEN**

**Visoki delovni čevlji z vezalkami, sive barve VINTAGE Mid ESD, S3, Evropska velikost čevlja: 40**



## Podatki za naročanje

Številka za naročanje	092231 40
GTIN	4030839220542
Razred artikla	09P

## Opis

### Izvedba:

Sodobni varnostni delovni čevlji v Vintage dizajnu.

- **Vrhni material iz robustnega govejega usnja.**
- **Zračna tekstilna podloga Bioactive za prijetne klimatske razmere nog.**
- **Podložen jezik.**
- **Vložek po celotni površini ESD PRO grey.**
- **Podplat iz TPU/PU L10, nedrseč.**
- **ESD-oprema.**

Varnostni delovni čevlji z bioaktivno notranjo podlogo. Posebej **prijazna za kožo, blaži vonjave**. Priložene posebne vezalke (sive).

### Standard:

EN ISO 20345:2011 S3 SRC

Einlagenversorgung baumustergeprüft nach DGUV Regel 191.

### Obseg dobave:

Vklj. z dodatnimi vezalkami sive barve.

### Napotek:

Na skladišču so čevlji v evropskih velikostih 39–46. Možnost naročanja v evropskih velikostih 37–48.

elektrostatična lastnost: EGB/ESD

Razred zaščite: S3

Material zaščitne kapice: Jeklo

Varnost proti prerezanju: Tekstil

Standard: Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191

## Tehnični opis

Standard	Vložki so preverjeni v skladu z DGUV uredba 191
Zapiranje	Vežalke
Vrhnji material	Goveje usnje
Varnost proti prerezanju	Tekstil
Primerno za ortopedske vložke	da
Proti prodiranju in vpijanju vode	da
Material zunanjega podplata	TPU/PU
Razred zaščite	S3
Material notranje podloge	Zračna tekstilna notranja podloga
Barva	siva
Tip čevlja	Visoki delovni čevlji
Proti olju in bencinu odporen podplat	da
Material zaščitne kapice	Jeklo
antistatično	da
Evropska velikost čevlja	40
Poraba energije na območju pete	da
Brez kovine in usnja	ne
Vodotesnost celotnega čevlja	da
Serija	VINTAGE
Spol	moški
elektrostatična lastnost	EGB/ESD
Vrsta izdelka	Zaščitni visoki delovni čevlji

