

**Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, Število ključev: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615500 10
GTIN	4018754058440
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

Z oprijemljivim držalom z dvojnimi T-profilom. Optimalna upogibna trdnost, dober prenos sile. Obročna stran s profilom **AS-Drive**.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30

Tehnični opis

Število ključev	10
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Chrome-Alloy-Steel
Površina	kromirane (površina se ne lušči)

Vrsta izdelka

Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 21X24 mm

615000 21X24

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 27X30 mm

615000 27X30

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm

615000 8X9

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm

615000 16X17

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 20X22 mm

615000 20X22

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 18X19 mm

615000 18X19

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm

615000 6X7

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm

615000 14X15

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm

615000 12X13

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm

615000 10X11