

**Obročno viličasti ključ, dolga izvedba, Zev ključa: 19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	614900 19
GTIN	4045197442130
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 3113 A / ISO 3318 / ISO 7738

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalna višina zeva h ₁	8,5 mm
Zev ključa	19 mm
Dolžina ključa L	278 mm
Mere zeva ključa	metrični
maksimalna višina obroča h _{2 maks}	13 mm
Položaj obroča	15 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

