



## 12-kotni nasadni ključ za vžigalne svečke, 1/2-colski, Zev ključa: 16mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642450 16
GTIN	4018754005741
Razred artikla	63A

### Opis

#### Izvedba:

Kovani iz kakovostnega jekla, z ugrezom na notranji strani za hitro nasaditev na glavo vijaka. Ozke tolerance notranjih četverorobnikov za varno nasedanje orodja. Notranji štirikotnik po **DIN 3120**.

Z gumijastim vložkom, ki drži vžigalno svečko.

Optimalna struktura materiala zaradi posebnega postopka kovanja. Zevi v natančnih tolerancah. Ni drsenja preko robov vijakov, matice in glave vijakov se ne poškodujejo. Kaljeni v olju brez napenjanja in zvijanja, zato se natančno prilegajo maticam in glavam vijakov. Zaokrožene površine.

#### Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči.

### Tehnični opis

Zev ključa	5/8 col
Zev ključa	16 mm
Ø na izhodni strani	22,4 mm
Pogonski profil	12-kotni nasadni ključ
Dolžina	83 mm
Držalni mehanizem za vžigalne svečke	Gumijasto držalo
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Material	Chrome-Alloy-Steel

Površina	nikelj kromirano
Vrsta izdelka	Nasadni ključ