

Garant**Listi krožne žage za les, izmenični zob fini, Ø lista D: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584055 300
GTIN	4045197220837
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

Uporaba:

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.

Tip KW za **plošče, plemenito furnirane in obojstransko prevlečene z umetno maso ter za materiale s poboljšano površino**, ob visokih zahtevah glede kakovosti reza.

Napotek:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.

Tehnični opis

Število zob	72
Ø izvrtine	30 mm
Ø lista D	300 mm
Širina reza B	3,2 mm

Število prijemalnih izvrtin/Ø/delilni krog	2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm
Vrsta izdelka	List krožne žage