

Garant**Listi krožne žage za les, izmenični zob polfina, Ø lista D: 250mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584035 250
GTIN	4045197220769
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

S karbidno trdino, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

Uporaba:

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.

Tip UW za **plošče, furnirane ali z ene strani prevlečene z umetno maso, za vzdolžni razrez paketov** furnirja, trdega papirja in tkanine.

Napotek:

Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.

Tehnični opis

Število zob	40
Ø lista D	250 mm
Ø izvrtine	30 mm
Širina reza B	3,2 mm

Število prijemalnih izvrtin/Ø/delilni krog	2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm
Vrsta izdelka	List krožne žage