

**Garant****List krožne žage za kovino, izmenični zob s fazo univerzalni, Ø lista D: 190mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584095 190
GTIN	4045197220936
Razred artikla	51S

**Opis****Izvedba:**

**S karbidno trdino**, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

**Uporaba:**

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.

**Univerzalni** list za krožne žage za rezanje **različnih materialov**, npr. **ravnih in kotnih železnih profilov**, aluminija in drugih nž-kovin. Ravni zob s posnetim robom do Ø 250 mm, izmenični zob s posnetim robom od Ø 300 mm.

**Napotek:**

**Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.**

**Tehnični opis**

Ø izvrtine	30 mm
Število zob	48
Ø lista D	190 mm
Širina reza B	2,2 mm

Število prijemalnih izvrtin/Ø/delilni krog	2/7/42 mm
Vrsta izdelka	List krožne žage