

**Garant****Listi krožne žage za les, izmenični zob polfina, Ø lista D: 300mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	584035 300
GTIN	4045197220776
Razred artikla	51S

**Opis****Izvedba:**

**S karbidno trdino**, precizna izvedba s čvrstim osnovnim listom, z dušenjem hrupa. Bogato dimenzionirana rezila iz karbidne trdine dopuščajo pogosto ostrenje.

**Uporaba:**

Za krožne, ploščadne, nihajne, čelilne in zajeralne žage.

Tip UW za **plošče, furnirane ali z ene strani prevlečene z umetno maso, za vzdolžni razrez paketov** furnirja, trdega papirja in tkanine.

**Napotek:**

**Druge liste za krožne žage najdete v skupini 17.**

**Tehnični opis**

Ø izvrtine	30 mm
Ø lista D	300 mm
Število zob	48
Širina reza B	3,2 mm

Število prijemalnih izvrtin/Ø/delilni krog	2/7/42 in 2/9/46 in 2/10/60 mm
Vrsta izdelka	List krožne žage