

Garant**Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T118AF****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	588400 T118AF
GTIN	4045197636744
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**

Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. **Progressivno ozobje** združuje enostaven začetek rezanja (brez drdranja pri tanki pločevini) in veliko zmogljivost odrezovanja. **Bimetalni list za vbodno žago** z dolgo življenjsko dobo zlasti pri rezanju luknjaste pločevine.

Obseg dobave:

5-del.

Tehnični opis

Debelina pločevine (luknjasta pločevina)	1-3 mm
Število listov	5
Dolžina lista	92 mm
Delitev zob	1,1–1,5 mm
Material lista za žago	BiM
Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Primernost za material	_T118AF Jeklo
Oznaka	T118AF
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

