

Garant**Garnitura listov za vbodno žago, 25-del., Oznaka: T127D****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	588410 T127D
GTIN	4045197158215
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom.**Obseg dobave:**

25-del.

Tehnični opis

Delitev zob	3,0 mm
Število listov	25
Dolžina lista	100 mm
Primernost	_T127D
Kovinski profil (zaprt)	<30 mm
Debelina pločevine (polna pločevina)	3-15 mm
Vrsta reza	Potopno rezanje
Material lista za žago	HSS
za material	aluminij
Oznaka	T127D
Značilnost blagovnega imena	25-del.
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

