

**Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T321BF****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	588500 T321BF
GTIN	3165140597012
Razred artikla	54B

Opis**Izvedba:**

Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. **Speed for Metal** – največja življenjska doba in hitrost rezanja v kovino zaradi ožjega in tanjšega lista ter optimizirane geometrije ozobja (izmenični togi in agresivni zobje).

Obseg dobave:

5-del.

Tehnični opis

Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Material lista za žago	BiM
Primernost	_T321BF
Kovinski profil (odprt)	< 65 mm
Število listov	5
Dolžina lista	132 mm
Delitev zob	2,0 mm
Debelina pločevine (luknjasta pločevina) za material	2,5-6 mm Jeklo
Oznaka	T321BF
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

