

Garant**Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T127D****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	588400 T127D
GTIN	4045197158154
Razred artikla	51S

Opis**Izvedba:**Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom.**Obseg dobave:**

5-del.

Tehnični opis

Vrsta reza	Potopno rezanje
Debelina pločevine (polna pločevina)	3-15 mm
Material lista za žago	HSS
Število listov	5
Dolžina lista	100 mm
Primernost	_T127D
Delitev zob	3,0 mm
Kovinski profil (zaprt)	< 30 mm
za material	aluminij
Oznaka	T127D
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

