


Dvojna krilna vrata, akrilno steklo/pločevina, širina 2200 mm, Višina: 2200mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	994114 2200
GTIN	4260214933815
Razred artikla	99T

Opis

Izvedba:

Prilagodljiv in vsestransko uporaben sistem za delavnice in skladišča, za hitro postavitve zapornih, skladiščnih in pregradnih sten. Posamični elementi se lahko poljubno kombinirajo po principu modularnega sistema. Mreža z zankami 40 x 40 x 3,8 mm in robni okvir iz 30 mm pravokotne cevi izpolnjuje najvišje zahteve glede kakovosti in preglednosti. Na voljo tudi v izvedbi iz jeklene pločevine in akrilnega stekla.

Obseg dobave:

Vklj. s pritrtilnim materialom (samo pri art. 994130).

Lakiranje:

Po izbiri **standardna svetlo siva RAL 7035**, signalno modra RAL 5005, ultramarinsko modra RAL5002, briljantno modra RAL5007, encijan modra RAL5010, svetlo modra 5012, turkizno modra RAL5018, prašno siva RAL 7037, **prašnata barva**.

Tehnični opis

Širina	2200 mm
Višina	2200 mm

Vrsta izdelka

Mrežna vrata