

Ansell**Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami, par AlphaTec® 58-535W,
Velikost rokavic: 10**

Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|----------------|
| Številka za naročanje | 094754 10 |
| GTIN | 10076490463059 |
| Razred artikla | 04P |

Opis

Izvedba:

Zaščitne delovne rokavice kategorije III.

AlphaTec® 58-535W. Zanesljiva zaščita za večjo varnost uporabnika. Patentirana tehnologija Ansell Grip Technology™ omogoča uporabniku nadzorovano rokovanje z mokrimi in oljnimi predmeti z majhnim naporom pri prijemanju. Homogen zaščitni sloj bistveno zmanjšuje tveganje, da bi kemikalije skozi material rokavic prodrle do rok. Z belim najlonskim nosilnim slojem za notranja dela.

Napotek:

Minimalna količina naročanja je enaka pakirni enoti (PE) ali njenemu mnogokratniku.

Tehnični opis

| | |
|------------------|---|
| Velikost rokavic | 10 |
| Serija | AlphaTec® |
| Vrsta rokavic | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |

| | |
|-----------------------------|--|
| Kategorija zaščite | Kategorija III |
| Vsebina | 6 |
| Lastnosti rokavic | Prijazno za kožo alergikov |
| Lastnosti rokavic | Certifikat za živila |
| Lastnosti rokavic | Brez lateksa |
| Lastnosti rokavic | Brez DMF |
| Razred zaščite | Schutz gegen bakteriologische Risiken gemäß EN 374 |
| EN 374 | Tip A (AJKLOPT) |
| Odpornost proti kemikalijam | AJKLOPT |
| EN 388 | 3132A |
| EN 407 | X1XXXX |
| Material | Nitril |
| Nosilni material | Nitril |
| AQL | 0,65 |
| Področje uporabe | Večnamensko |
| Dolžina | 340 mm |
| Barva | črna/zelena |
| Uporaba | za večkratno uporabo |
| Masa | 56,2 g |
| Razred zaščite pred vrezi | A |
| Prevleka | Nitril |
| Vrsta izdelka | Delovne rokavice za zaščito pred kemikalijami |