

**HOLEX****Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 30X32mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 30X32
GTIN	4045197385567
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

**Tehnični opis**

Dolžina ključa L	360 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	30 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	44 mm
Zev ključa <sub>2</sub>	32 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	48 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

