



Garnitura listov za vbodno žago, Oznaka: T123X



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	588500 T123X
GTIN	3165140128056
Razred artikla	54B

Opis

Izvedba:

Listi vbodne žage **za kovino**. Držalo z vpenjalnim nastavkom. **Progressivno ozobje** združuje enostaven začetek rezanja (brez drdranja pri tanki pločevini) in veliko zmogljivost odrezovanja.

Obseg dobave:

5-del.

Tehnični opis

Delitev zob	1,2–2,6 mm
Vrsta reza	Raven rez (natančen)
Kovinski profil (zaprt)	< 30 mm
Dolžina lista	100 mm
Material lista za žago	HSS
Debelina pločevine (polna pločevina)	1,5-10 mm
Število listov	5
Primernost za material	_T123X Jeklo
Oznaka	T123X
Vrsta izdelka	List za vbodno žago

