



Delovne hlače do pasu za serviserje, kamnito siva/črna, Konfekcijska velikost DE: 52



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 091841 52 |
| GTIN | 7330509500590 |
| Razred artikla | 04T |

Opis

Izvedba:

Moderne delovne hlače do pasu za serviserje iz lahkega vendar **trpežnega materiala** s funkcijo hitrega sušenja. Izredno primerne za delo v toplim okolju.

Delovne hlače z **elastičnimi vstavki** in **oblikovanimi hlačnicami** za optimalno gibljivost in udobje. Možnost podaljšanja na šivu hlačnic.

- **Notranji žep za mobilni telefon iz mrežastega materiala.**
- **Žep na hlačnici z mehomo, zadrigo, žepom za pisala in nož.**
- **Razporek z zadrigo iz umetne mase.**
- **Stranski žepi.**
- **Žepi na zadnjici.**
- **D-obroč v pasu.**

Napotek:

Preglednico velikosti z mednarodnimi konfekcijskimi velikostmi najdete na naših straneh z informacijami na koncu kataloga.

Delovne hlače do pasu za serviserje za ženske v temo sivi/črni najdete pod art. 091833. Na skladišču v velikostih 36–46.

Velikost v trgovini ustreza konfekcijski velikosti v Nemčiji. Ustrezno velikost v vaši državi najdete v tabeli velikosti oziroma v tehničnih podatkih.

Tehnični opis

| | |
|---------------------------------------|--------------------------------|
| Angleška velikost | L |
| Velikost FR | 46 |
| Ameriška velikost | L |
| Konfekcijska velikost DE | 52 |
| Velikost IT | C52 |
| Serijska | Service Plus |
| Posebna storitev | Tiskanje in vezenje na tekstil |
| Velikost SE | C58 |
| Velikost ES | C52 |
| Velikost NL | C52 |
| Spol | moški |
| Sestava tkanine | 35% bombaž |
| Sestava tkanine | 65 % poliester |
| Gramatura materiala / gostota tkanine | 166 g/m ² |
| Standard za oblačila | Standard Oeko-Tex 100 |
| Pranje | 40 °C, pisano perilo |
| Beljenje | brez beljenja |
| Kemično čiščenje | brez kemičnega čiščenja |
| Sušenje | ne sušite v sušilnem stroju |
| Loki | zmerno vroče, do največ 110 °C |
| Barva | kamnito siva/črna |
| Vrsta izdelka | Delovne hlače |