

HOLEX**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 14X17mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 14X17
GTIN	4045197441751
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

maksimalni Ø obroča D ₁ maks	22 mm
Zev ključa ₂	17 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	27 mm
Dolžina ključa L	263 mm
Zev ključa ₁	14 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

