



## Dinamometer Dynafor LLZ2, maksimalno območje tehtanja: 12,5 t



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086049 12,5
GTIN	3600232609193
Razred artikla	08Y

### Opis

#### Izvedba:

Vsestranski, robusten in zanesljiv dinamometer Dynafor LLZ2. Vgrajen LCD-prikazovalnik z dobro čitljivostjo. Prikazovalnik je zaščiten z ojačitvijo.

- **Posneti vogali zmanjšujejo nevarnost zatikanja pri dvigovanju.**
- **Varnostni faktor > 4.**
- **Certifikat za natančnost in sledljivost. Natančnost 0,3%. Možnost naknadnega kalibriranja.**
- **Primeren za uporabo v vseh položajih. Zaščita IP65: primeren za uporabo na prostem. V skladu s CE in Direktivo o strojih 2006/42/EC.**
- **Temperaturno območje uporabe -20 °C do +50 °C.**

#### Uporaba:

Za merjenje nateznih sil (N) in visečih mas (kg).

#### Obseg dobave:

Vklj. z baterijami (2 × AAA), potrdilom o kalibriranju in transportnim kovčkom.

Vrsta IP-zaščite: IP 65

Pakiranje: Transportni kovček

Poročilo o preizkusu: Proizvajalčevo poročilo o preizkusu

Najmanjše območje tehtanja: 20 kg

Širina ohišja: 120,5 mm

Globina ohišja: 45 mm

Višina ohišja: 277 mm

## Tehnični opis

Širina ohišja	120,5 mm
maksimalno območje tehtanja	12500 kg
Višina ohišja	277 mm
Globina ohišja	45 mm
Najmanjše območje tehtanja	20 kg
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081556 LR3
Število vključenih baterij	2
Vrsta IP-zaščite	IP 65
Pakiranje	Transportni kovček
Poročilo o preizkusu	Proizvajalčevo poročilo o preizkusu