

**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, kromirani, Zev ključa: 10X13mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615950 10X13
GTIN	4045197160942
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, kromirani.

Tehnični opis

Zev ključa ₁	10 mm
Dolžina ključa L	216 mm
Zev ključa ₂	13 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	21 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	16 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	kromiran
Značilnost blagovnega imena	kromirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

