

**HOLEX****Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 24X26mm****Podatki za naročanje**

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 615900 24X26  |
| GTIN                  | 4045197329899 |
| Razred artikla        | 62A           |

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

**Tehnični opis**

|                                         |               |
|-----------------------------------------|---------------|
| Zev ključa <sub>2</sub>                 | 26 mm         |
| maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks | 36 mm         |
| maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks | 40 mm         |
| Dolžina ključa L                        | 337 mm        |
| Zev ključa <sub>1</sub>                 | 24 mm         |
| Mere zeva ključa                        | metrični      |
| Površina                                | fosfatirani   |
| Značilnost blagovnega imena             | fosfatirani   |
| Vrsta izdelka                           | Vijačni ključ |

