

**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 16X18mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 16X18
GTIN	4045197385468
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.  
Z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

**Tehnični opis**

Zev ključa <sub>2</sub>	18 mm
Zev ključa <sub>1</sub>	16 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>1</sub> maks	25 mm
maksimalni Ø obroča D <sub>2</sub> maks	27 mm
Dolžina ključa L	263 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

