

HOLEX**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 41X46mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 41X46
GTIN	4045197385604
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	475 mm
Zev ključa ₂	46 mm
Zev ključa ₁	41 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	67 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	60 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

