

Stiskalnica za posnemalne igle, Tip: 1



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	086790 1
GTIN	2050001940414
Razred artikla	08V

Opis

Izvedba:

Trdno, votlo telo iz posebne litine z velikimi stojnimi ploskvami. Noga z vpenjalnimi izvrtinami za pritrditev na podstavek (delovni miza oz. podstavek art. 086795). Gonilno vreteno in tolkalo z zobato letvijo iz jekla, odpornega proti obrabi; za največje obremenitve. Natančno delo zaradi kaljenega in brušenega tolkala z zobato letvijo ter zaradi dolge izvedbe tolkala. Vrtljiva naležna plošča s 4 različno velikimi odprtinami za nastavljanje različnih obdelovancev. Upravljanje tolkala z ročico.

Uporaba:

Za vtiskovanje in iztiskovanje puš, krogličnih ležajev, stružnih trnov, čepov ipd. Tudi za posnetje ter za upravljanje preprostih orodij za rezanje in izsekovanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

maksimalna moč stiskanja: 6,57 kN

Ø bata: 36 mm

Prevesna dolžina do sredine bata: 104 mm

maksimalni hod bata: 200 mm

Višina telesa iz litine: 400 mm

za Ø obdelovanca do: 200 mm

Tehnični opis

Prevesna dolžina do sredine bata	104 mm
Širina osnovne ploskve	172 mm
Globina osnovne ploskve	277 mm
Ø bata	36 mm
Tip	1
za Ø obdelovanca do	200 mm
Širina rež na naležni plošči	10/15/22/30 mm
Višina telesa iz litine	400 mm
Masa	25 kg
maksimalna moč stiskanja	6,57 kN
maksimalni hod bata	200 mm
Vrsta izdelka	Stiskalnica za posnemalne igle