

Stiskalnica za posnemalne igle, Tip: 0



Podatki za naročanje

Številka za naročanje

086790 0

GTIN

Razred artikla

08V

Opis

Izvedba:

Trdno, votlo telo iz posebne litine z velikimi stojnimi ploskvami. Noga z vpenjalnimi izvrtinami za pritrditev na podstavek (delovni miza oz. podstavek art. 086795). Gonilno vreteno in tolkalo z zobato letvijo iz jekla, odpornega proti obrabi; za največje obremenitve. Natančno delo zaradi kaljenega in brušenega tolkala z zobato letvijo ter zaradi dolge izvedbe tolkala. Vrtljiva naležna plošča s 4 različno velikimi odprtini za nastavljanje različnih obdelovancev. Upravljanje tolkala z ročico.

Uporaba:

Za vtiskovanje in iztiskovanje puš, krogličnih ležajev, stružnih trnov, čepov ipd. Tudi za posnetje ter za upravljanje preprostih orodij za rezanje in izsekovanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

Tehnični opis

Širina rež na naležni plošči

10/15/20/25 mm

Globina osnovne ploskve

195 mm

maksimalni hod bata

110 mm

Masa	11 kg
Širina osnovne ploskve	130 mm
maksimalna moč stiskanja	5,11 kN
Višina telesa iz litine	260 mm
Ø bata	28 mm
Prevesna dolžina do sredine bata	100 mm
za Ø obdelovanca do	180 mm
Tip	0
Vrsta izdelka	Stiskalnica za posnemalne igle