

**GECHTER****Ročna stiskalnica z vzvodom, Tip: 12****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086760 12
GTIN	2050001742469
Razred artikla	08V

**Opis****Izvedba:**

Stabilno, votlo telo iz litine z velikimi stalnimi površinami. Noga s 4 izvrtinami za pritrnitev na delovno mizo ipd. Pritrdilne sani za stiskalno orodje drsijo v prizmatičnem vodilu brez zračnosti in se lahko prestavljajo po višini. Stiskalni hod (hod tolkača) lahko na željeno vrednost nastavimo s pomočjo nastavitvenega vijaka. V naležni mizi so T-utori 10 mm za pritrnitev priprave za vpenjanje obdelovanca. Z obračalnimi čepi kolenskega vzvoda za različno zmogljivost stiskanja pri različnem hodu (glejte tabelo).

**Uporaba:**

Za reliefe, kovice, zbijanje in izsekovanje kot tudi za ukrivljanje, stiskanje in vtiskanje.

**Lakiranje:**

Standardno svetlo siva RAL 7035.

**Napotek:**

Ročne stiskalnice z vzvodom s podporo zraka so na voljo v spletni trgovini pod art. 086761.

**Tehnični opis**

Višina brez ročice	500 mm
Dolžina hoda pri dolgem hodu	0 - 45 mm

Globina mize	170 mm
Dolžina hoda pri kratkem hodu	0 - 23 mm
Vgradna višina	75 - 240 mm
Moč stiskanja pri dolgem hodu	16 kN
T-utor po DIN 650	1 kosa vel. 10
Masa	32 kg
Globina osnovne ploskve	310 mm
Prevesna dolžina	120 mm
Tip	12
Širina osnovne ploskve	180 mm
Širina mize	200 mm
Vpenjalna izvrtina v bat	10 H 7 mm
Moč stiskanja pri kratkem hodu	20 kN
Vrsta izdelka	Ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom