

GECHTER**Ročna stiskalnica z vzodom, Tip: 2,5****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	086760 2,5
GTIN	2050000997099
Razred artikla	08V

Opis**Izvedba:**

Stabilno, votlo telo iz litine z velikimi stalnimi površinami. Noga s 4 izvrtinami za pritrditev na delovno mizo ipd. Pritrdilne sani za stiskalno orodje drsijo v prizmatičnem vodilu brez zračnosti in se lahko prestavljajo po višini. Stiskalni hod (hod tolkača) lahko na željeno vrednost nastavimo s pomočjo nastavitvenega vijaka. V naležni mizi so T-utori 10 mm za pritrditev priprave za vpenjanje obdelovanca.

Uporaba:

Za reliefe, kovice, zbijanje in izsekovanje kot tudi za ukrivljanje, stiskanje in vtiskanje.

Lakiranje:

Standardno svetlo siva RAL 7035.

Napotek:

Ročne stiskalnice z vzodom s podporo zraka so na voljo v spletni trgovini pod art. 086761.

Moč stiskanja pri kratkem hodu: 8 kN

Dolžina hoda pri dolgem hodu: 0 - 42 mm

Prevesna dolžina: 90 mm

Vgradna višina: 70 - 190 mm

Vpenjalna izvrtina v bat: 10 H 7 mm

Širina mize: 150 mm

Tehnični opis

Širina osnovne ploskve	150 mm
Širina mize	150 mm
Vgradna višina	70 - 190 mm
Moč stiskanja pri kratkem hodu	8 kN
Dolžina hoda pri dolgem hodu	0 - 42 mm
Globina mize	100 mm
T-utor po DIN 650	1 kosa vel. 10
Vpenjalna izvrtina v batu	10 H 7 mm
Višina brez ročice	320 mm
Globina osnovne ploskve	200 mm
Masa	11,5 kg
Prevesna dolžina	90 mm
Tip	2,5
Vrsta izdelka	Ročne stiskalnice s kolenskim vzvodom