

**HOLEX****Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, fosfatirani, Število ključev: 8****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615910 8
GTIN	4045197385611
Razred artikla	62A

**Opis****Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

**HOLEX** – z ovalnim držalom.

**Standard:**

**DIN 838 / ISO 3318**

**Material:**

**HOLEX** – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

**Obseg dobave:**

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 21; 19 × 22

**Tehnični opis**

Število ključev	8
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani

Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

---

## Pribor

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 18X21 mm	615900 18X21
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm	615900 12X13
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm	615900 10X11
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm	615900 14X15
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm	615900 16X17
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm	615900 8X9
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm	615900 6X7
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 19X22 mm	615900 19X22