



Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 125-150mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428602 125-150
GTIN	5051102209933
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Standardna globina merjenja	115 mm
Možnost izbiranja odčitavanja	0,01/0,001 mm
Merilno območje	125 - 150 mm
Mera a	0,5 mm
Točnost	0,006 mm
Globina merjenja s podaljškom	265 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022500 200
DAkS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm	022510 200

Pribor

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 140 mm	484030 140
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 125-150 mm	428745 125-150
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 125-150 mm	428746 125-150