



Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT, Merilno območje: 65-80mm



Podatki za naročanje

| | |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428602 65-80 |
| GTIN | 5051102210465 |
| Razred artikla | 46B |

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

| | |
|-------------------------------|---------------|
| Možnost izbiranja odčitavanja | 0,01/0,001 mm |
|-------------------------------|---------------|

| | |
|---------------------------------------|--|
| Merilno območje | 65 - 80 mm |
| Mera a | 0,5 mm |
| Standardna globina merjenja | 80 mm |
| Točnost | 0,005 mm |
| Globina merjenja s podaljškom | 230 mm |
| Število vključenih baterij | 1 |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032 |
| Serijska | HCT |
| Vrsta IP-zaščite | IP 67 |
| Napajanje | Baterijsko napajanje |
| Radijska naprava | Programska oprema proizvajalca |
| Radijska naprava | Mobilna aplikacija HCT |
| Radijska naprava | HID (Human Interface Device) |
| Standard | DIN 863 |
| Preklop odčitavanja | mm/cole |
| Vmesnik | USB-vmesnik |
| Vmesnik | Vmesnik RS232C |
| Vmesnik | Vmesnik Bluetooth |
| Merilno orodje | digitalno |
| Pakiranje | čvrsta škatla |
| Kalibriranje | B6 |
| Vrsta izdelka | 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje |

Storitve

| | |
|---|------------|
| DAkkS-kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm | 022510 200 |
| Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 100 mm | 022500 100 |

Pribor

| | |
|--|---------------|
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032 | 081560 CR2032 |
| Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip | 498952 |
| Priključni kabel Tip R2 | 498948 R2 |
| Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150 | 428510 5/150 |
| Priključni kabel Tip USB2 | 498948 USB2 |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 75 mm | 484030 75 |
| Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 65-80 mm | 428605 65-80 |
| Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 65-80 mm | 428745 65-80 |
| Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 65-80 mm | 428746 65-80 |