



Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 20-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428652 20-50
GTIN	5051102209711
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428602 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	2
Merilno območje	20 - 50 mm
Število merilnih glav	3
Ø nastavitvenega obroča	20/35 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje
Merilno območje 20-50 mm

020550 20-50

Pribor

Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 35-50 mm	428602 35-50
Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 20-25 mm	428602 20-25
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 25-35 mm	428602 25-35
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 27 mm	484030 27
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 35-50 mm	428605 35-50
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 20-25 mm	428745 20-25
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 20-25 mm	428746 20-25
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 25-35 mm	428746 25-35
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 35-50 mm	428745 35-50
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 35-50 mm	428746 35-50