



## Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 2-6mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428652 2-6
GTIN	5051102209629
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje** za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428602 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu. Dvotočkovna merilna naprava

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

## Tehnični opis

Število nastavitvenih obročev	3
Število merilnih glav	5
Ø nastavitvenega obroča	2,5 / 4 / 5 mm
Merilno območje	2 - 6 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje  
Merilno območje 2-6 mm

020550 2-6

**Pribor**

Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952