



## Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 10-20mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428652 10-20
GTIN	5051102209681
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje** za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428602 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

## Tehnični opis

Število merilnih glav	3
Ø nastavitvenega obroča	12,5/20 mm
Merilno območje	10 - 20 mm
Število nastavitvenih obročev	2
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni mikrometer za notranje merjenje

## Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

## Pribor

Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 12,5-16 mm	428602 12,5-16
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 16-20 mm	428605 16-20
Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 16-20 mm	428602 16-20
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/100	428510 3/100
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 18 mm	484030 18
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/76	428510 2/76
Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 10-12,5 mm	428602 10-12,5
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 16-20 mm	428745 16-20
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 16-20 mm	428746 16-20

