



## Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth, Merilno območje: 50-65mm



### Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428702 50-65
GTIN	5051102208271
Razred artikla	46B

### Opis

#### Izvedba:

**Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje** Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

#### Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Merilna ročica, merilna glava z poročilom UKAS o preizkusu, vklj. z 1 baterijo art. 081560 vel. CR2032.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

## Tehnični opis

Mera a	0,5 mm
Točnost	0,005 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Globina merjenja s podaljškom	230 mm
Standardna globina merjenja	80 mm
Merilno območje	50 - 65 mm
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	B6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

## Storitve

Kalibriranje 3-točkovni mikrometer za notranje merjenje  
maksimalno merilno območje 100 mm

022500 100

DAkKS-kalibriranje3-točkovni mikrometer za notranje merjenje maksimalno merilno območje 200 mm

022510 200

## Pribor

Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip

498952

Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150

428510 5/150

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032

081560 CR2032

Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 50-65 mm

428605 50-65

Priključni kabel Tip R2

498948 R2

Priključni kabel Tip USB2

498948 USB2

Nastavitveni prstanDIN 2250 C Nazivni Ø 55 mm

484030 55

Garnitura merilnih čeljusti3-delna Merilno območje 50-65 mm

428745 50-65

Garnitura povratnih vzmeti3-delna Merilno območje 50-65 mm

428746 50-65