



## Garnitura digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT, Merilno območje: 6-10mm



### Podatki za naročanje

|                       |               |
|-----------------------|---------------|
| Številka za naročanje | 428652 6-10   |
| GTIN                  | 5051102209650 |
| Razred artikla        | 46B           |

### Opis

#### Izvedba:

**Tritočkovni mikrometri za notranje merjenje** za zaprte izvrtine od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM, od vel. 12,5 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Merilno vreteno v celoti kaljeno in brušeno. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

#### Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev štirih prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

#### Obseg dobave:

Digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428602 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

#### Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948.

USB-ključ art. 498952.

Nastavitveni obroči art. 484030.

Podaljški art. 428510.

#### Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

## Tehnični opis

|                                       |   |
|---------------------------------------|---|
| Merilno območje                       | 6 - 10 mm                                     |
| Ø nastavitvenega obroča               | 8 mm  |
| Število nastavitvenih obročev         | 1   |
| Število merilnih glav                 | 2   |
| Art. vključenih baterij/akumulatorjev | 081560 CR2032                                 |
| Število vključenih baterij            | 1   |
| Serijska                              | HCT   |
| Vrsta IP-zaščite                      | IP 67   |
| Napajanje                             | Baterijsko napajanje                          |
| Radijska naprava                      | HID (Human Interface Device)                  |
| Radijska naprava                      | Programska oprema proizvajalca                |
| Radijska naprava                      | Mobilna aplikacija HCT                        |
| Standard                              | DIN 863                                       |
| Preklop odčitavanja                   | mm/cole                                       |
| Vmesnik                               | USB-vmesnik                                   |
| Vmesnik                               | Vmesnik RS232C                                |
| Vmesnik                               | Vmesnik Bluetooth                             |
| Merilno orodje                        | digitalno                                     |
| Pakiranje                             | čvrsta škatla                                 |
| Kalibriranje                          | S6  |
| Vrsta izdelka                         | 3-točkovni mikrometer<br>za notranje merjenje |

## Storitve

|  |             |
|--|-------------|
| Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje<br>Merilno območje 6-10 mm | 020550 6-10 |
|--|-------------|

**Pribor**

|  |               |
|--|---------------|
| Priključni kabel Tip USB2  | 498948 USB2   |
| Priključni kabel Tip R2  | 498948 R2     |
| Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 6-8 mm                  | 428605 6-8    |
| Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip                         | 498952        |
| Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 6-8 mm  | 428602 6-8    |
| Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 8-10 mm                 | 428605 8-10   |
| Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032                         | 081560 CR2032 |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 7 mm                        | 484030 7      |
| Digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Merilno območje 8-10 mm | 428602 8-10   |
| Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 9 mm                        | 484030 9      |
| Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 6-8 mm           | 428745 6-8    |
| Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 6-8 mm            | 428746 6-8    |
| Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 8-10 mm          | 428745 8-10   |
| Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 8-10 mm           | 428746 8-10   |