



Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth, Merilno območje: 10-20mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428752 10-20
GTIN	5051102207540
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištrole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428702 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Odčitavanje	0,001 mm
Število merilnih glav	3
Merilno območje	10 - 20 mm
Ø nastavitvenega obroča	12,5/20 mm
Točnost	0,004 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 10-20 mm	020550 10-20
---	--------------

Pribor

Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 10-12,5 mm	428605 10-12,5
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic Bluetooth Merilno območje 10-12,5 mm	428702 10-12,5
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 16-20 mm	428605 16-20
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic Bluetooth Merilno območje 16-20 mm	428702 16-20
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 20 mm	484030 20
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 3/100	428510 3/100
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 12,5-16 mm	428605 12,5-16
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic Bluetooth Merilno območje 12,5-16 mm	428702 12,5-16
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 14 mm	484030 14
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 11 mm	484030 11
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 2/76	428510 2/76
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428745 10-12,5
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 10-12,5 mm	428746 10-12,5
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 12,5-16 mm	428745 12,5-16
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 12,5-16 mm	428746 12,5-16
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 16-20 mm	428745 16-20
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 16-20 mm	428746 16-20

