



Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth, Merilno območje: 20-50mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428752 20-50
GTIN	5051102207571
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428702 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Merilno območje	20 - 50 mm
Ø nastavitvenega obroča	20/35 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Točnost	0,004 mm
Število merilnih glav	3
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 20-50 mm	020550 20-50
---	--------------

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 4/150	428510 4/150
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Holematicz Bluetooth Merilno območje 35-50 mm	428702 35-50
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 40 mm	484030 40
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Holematicz Bluetooth Merilno območje 20-25 mm	428702 20-25
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 22 mm	484030 22
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Holematicz Bluetooth Merilno območje 25-35 mm	428702 25-35
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 35-50 mm	428605 35-50
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 30 mm	484030 30
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 20-25 mm	428745 20-25
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 20-25 mm	428746 20-25
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 25-35 mm	428745 25-35
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 25-35 mm	428746 25-35
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 35-50 mm	428745 35-50
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 35-50 mm	428746 35-50