



Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth, Merilno območje: 50-100mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428752 50-100
GTIN	5051102207601
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištrole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428702 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	65 / 80 mm
Točnost	0,005 mm
Merilno območje	50 - 100 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število merilnih glav	3
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Število vključenih baterij	1
Serija	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 50-100 mm	020550 50-100
--	---------------

Pribor

Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic Bluetooth Merilno območje 65-80 mm	428702 65-80
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 60 mm	484030 60
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 70 mm	484030 70
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic Bluetooth Merilno območje 50-65 mm	428702 50-65
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 5/150	428510 5/150
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 80-100 mm	428605 80-100
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 65-80 mm	428605 65-80
Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Hitri digitalni mikrometer za notranje merjenje XT Hologic Bluetooth Merilno območje 80-100 mm	428702 80-100
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 50-65 mm	428605 50-65
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 90 mm	484030 90
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 50-65 mm	428745 50-65
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 50-65 mm	428746 50-65
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 65-80 mm	428745 65-80
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 65-80 mm	428746 65-80
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 80-100 mm	428745 80-100
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 80-100 mm	428746 80-100