



Garnitura hitrih digitalnih mikrometrov za notranje merjenje XT Holematic z Bluetooth, Merilno območje: 6-10mm



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	428752 6-10
GTIN	5051102207519
Razred artikla	46B

Opis

Izvedba:

Tritočkovni hitri mikrometri za notranje merjenje Holematic za merjenje zaprtih izvrtin od vel. 12,5–16. Nepremične merilne čeljusti iz HM od vel. 12,5–16 s HM-nastavki. Odčitavanje prek velikega, kontrastnega digitalnega prikazovalnika. Varno merjenje brez napak – brez nonija. Združljivo z izbirno aplikacijo HCT (Hoffmann Group Connected Tools). Na voljo brezplačno za Android in iOS.

Prednosti:

Zelo hitra in ponavljajoča meritev zaradi ročaja pištole in konstantne merilne sile.

Funkcija:

- **Preklop mm/cole.**
- **Nastavitev dveh prednastavljenih vrednosti.**
- **Tipka za vklop/izklop in zadržanje izmerjene vrednosti.**

IP67: Obstajajo zaščita proti začasni potopitvi v vodo, zaščita pred vdorom prahu (odpornost proti prahu) in popolna zaščita pred dotikanjem.

Obseg dobave:

Hitri digitalni mikrometri za notranje merjenje art. 428702 in kontrolni prstani s poročilom UKAS o preizkusu.

Dodatni pribor:

Podatkovni kabel art. 498948, USB-ključ art. 498952, nastavitveni obroči art. 484030, podaljški art. 428510.

Rezervni del:

Nadomestne merilne glave art. 428605, merilne čeljusti art. 428745, povratna vzmet art. 428746.

Tehnični opis

Ø nastavitvenega obroča	8 mm
Odčitavanje	0,001 mm
Število merilnih glav	2
Točnost	0,004 mm
Merilno območje	6 - 10 mm
Število vključenih baterij	1
Art. vključenih baterij/akumulatorjev	081560 CR2032
Serijska	HCT
Vrsta IP-zaščite	IP 67
Napajanje	Baterijsko napajanje
Radijska naprava	Mobilna aplikacija HCT
Radijska naprava	HID (Human Interface Device)
Radijska naprava	Programska oprema proizvajalca
Standard	DIN 863
Preklop odčitavanja	mm/cole
Vmesnik	Vmesnik RS232C
Vmesnik	USB-vmesnik
Vmesnik	Vmesnik Bluetooth
Merilno orodje	digitalno
Pakiranje	čvrsta škatla
Kalibriranje	S6
Vrsta izdelka	3-točkovni notranji merilnik

Storitve

Kalibriranje Garnitura mikrometrov za notranje merjenje Merilno območje 6-10 mm	020550 6-10
--	-------------

Pribor

Gumbasta/posebna baterija Tip baterij CR2032	081560 CR2032
Nastavitveni prstan DIN 2250 C Nazivni Ø 8 mm	484030 8
Priključni kabel Tip USB2	498948 USB2
Podaljšek za mikrometer za notranje merjenje Tip 1/63	428510 1/63
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 8-10 mm	428605 8-10
Radijski sprejemniki Bluetooth za Bowers Tip	498952
Priključni kabel Tip R2	498948 R2
Nadomestna rezkalna glava XT Merilno območje 6-8 mm	428605 6-8
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 6-8 mm	428745 6-8
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 6-8 mm	428746 6-8
Garnitura merilnih čeljusti 3-delna Merilno območje 8-10 mm	428745 8-10
Garnitura povratnih vzmeti 3-delna Merilno območje 8-10 mm	428746 8-10