

HOLEX**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 18X19mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 18X19
GTIN	4045197385475
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

Zev ključa ₂	19 mm
Zev ključa ₁	18 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	28 mm
Dolžina ključa L	290 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	29 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

