

HOLEX**Garnitura dvostranskih obročnih ključev, globoko zaviti, fosfatirani, Število ključev: 10****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615910 10
GTIN	4045197385628
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.

HOLEX – z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

HOLEX – kromvanadijevo jeklo, fosfatirani.

Obseg dobave:

Po 1 dvostranski obročni ključ art. 615600/615000/615900/615950: 6 × 7; 8 × 9; 10 × 11; 12 × 13; 14 × 15; 16 × 17; 18 × 19; 20 × 22; 21 × 24; 27 × 30

Tehnični opis

Število ključev	10
Mere zeva ključa	metrični
Položaj obroča	75 stopinj
Postopek izdelave	kovani v utopu
Material	Kromvanadijevo jeklo
Površina	fosfatirani

Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

Pribor

Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 27X30 mm	615900 27X30
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 10X11 mm	615900 10X11
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 20X22 mm	615900 20X22
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 8X9 mm	615900 8X9
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 21X24 mm	615900 21X24
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 16X17 mm	615900 16X17
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 14X15 mm	615900 14X15
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 6X7 mm	615900 6X7
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 18X19 mm	615900 18X19
Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti Zev ključa 12X13 mm	615900 12X13