

HOLEX**Dvostranski obročni ključ, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 25X28mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 25X28
GTIN	4045197441690
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

Dolžina ključa L	346 mm
Zev ključa ₂	28 mm
Zev ključa ₁	25 mm
maksimalni Ø obroča D ₂ maks	40 mm
maksimalni Ø obroča D ₁ maks	36 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

