

HOLEX**Dvostranski obročni ključi, globoko zaviti, fosfatirani, Zev ključa: 12X14mm****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	615900 12X14
GTIN	4045197385390
Razred artikla	62A

Opis**Izvedba:**

Kovano v utopu. Zevi so v ozkih tolerancah.
Z ovalnim držalom.

Standard:

DIN 838 / ISO 3318

Material:

Kromvanadijevo jeklo, fosfatirano.

Tehnični opis

maksimalni \varnothing obroča D_1 maks	20 mm
Zev ključa $_2$	14 mm
maksimalni \varnothing obroča D_2 maks	23 mm
Dolžina ključa L	216 mm
Zev ključa $_1$	12 mm
Mere zeva ključa	metrični
Površina	fosfatirani
Značilnost blagovnega imena	fosfatirani
Vrsta izdelka	Vijačni ključ

