



Vijačni nastavek za vijake XZN, 1/2-cole, dolgi, za vijake: M8



Podatki za naročanje

Številka za naročanje	642900 M8
GTIN	4018754007219
Razred artikla	63A

Opis

Izvedba:

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijake XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Tehnični opis

Ø na strani pogona	22,7 mm
Dolžina	140 mm
za vijake	M8
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka	Nasadni ključ