

**Vijačni nastavek za vijake XZN, kratki, 1/2-colski, za vijake: M14****Podatki za naročanje**

Številka za naročanje	642800 M14
GTIN	4018754006458
Razred artikla	63A

Opis**Izvedba:**

Zahtevna izdelava, orodje je iz dveh delov. Optimalno kaljeno telo prevzema in prenaša vrtilni moment. Zaradi ozkih toleranc notranjih 4-kotnikov varno nasedajo na orodju. Notranji 4-kotnik po **DIN 3120**.

Uporaba:

Za vijake XZN.

Standard:

DIN 2324

Material:

Chrome-Alloy-Steel, nikelj kromirani, prevleka se ne lušči. Trn iz žilavega materiala z veliko trdoto, svetel.

Tehnični opis

Ø na strani pogona	23,7 mm
za vijake	M14
Dolžina	60 mm
Pogonski 4-kotnik	1/2 col
Pogonski profil	Izvijač za vijake XZN
Vrsta izdelka	Nasadni ključ

